


Geschakelde voeding 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1A

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: DN1020

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Nominale spanning AC	[V]	< 230
Nominale frequentie AC	[Hz]	47...63
Voedingsspanningen DC	[V]	105...370
Bereik ingangsspanning AC	[V]	90...260
Beschermklasse		I
Uitgangsspanningstolerantie	[%]	3
Max. uitgangsstroom bij min. uitgangsspanning	[A]	1
Aantal uitgangsstroomkringen		1
Max. rimpel	[%]	1,25

Uitgangen

Kortsluitbeveiliging	ja
Beschermd tegen overbelasting	ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	0...55
Beschermklasse		IP 20

Toelatingen / testen

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	



Geschakelde voeding 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1A

Mechanische eigenschappen		
Wijze van montage	DIN-rail; (TH35 (EN 60715))	
Materialen	kunststof	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	Uitgangsspanning	1 x LED, groen
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
Dubbel uitgevoerde klemmenkast: 2 x ...2,5 mm²		
Aansluiting		

