




Multifunctioneel tijdrelais

T700/230VAC

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: DL0201

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Behuizing

behuizing voor DIN rail

Toepassingsgebied

Applicatie

stroomverzorging en signaalevaluatie met ingebouwde tijdfuncties

Elektrische eigenschappen

Nominale spanning AC	[V]	< 230
Nominale spanning DC	[V]	24
Nominale spanningstolerantie	[%]	10
Nominale spanningstolerantie 2	[%]	10
Nominale frequentie AC	[Hz]	50...60
Externe voeding voor sensoren DC	[V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 40\text{ mA}$)

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen

Aantal relaisuitgangen: 1

Uitgangen

Aantal relaisuitgangen	1
Contactbelasting	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Reproduceerbaarheid	[% van Sr]	< 3
---------------------	------------	-----

Multifunctioneel tijdrelais

T700/230VAC

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...55
Beschermklasse		IP 40
Beschermklasse aansluitklemmen		IP 20
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	444,4
Behuizing		behuizing voor DIN rail
Materialen		kunststof
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	LED, groen
	in bedrijf	1 x LED, groen
Elektrische aansluiting		
Aansluitklemmen: ...4 mm ²		
Aansluiting		

