

DX2023

Multifunctionele weergave voor bewaking van toerental, snelheid en tijd

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC





paneeluitsparing 91 x 43 mm

Producteigenschappen		
Afmetingen	[mm]	48 x 112 x 116
Toepassingsgebied		
Applicatie		Universele verwerking en uitlezing voor alle fysische grootheden die uit pulsreeksen af te leiden zijn
Elektrische eigenschappen		
Frequentie AC	[Hz]	50...60
Voedingsspanning	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Stroomopname	[mA]	100
In- / uitgangen		
Aantal in- en uitgangen		Aantal digitale ingangen: 2; Aantal digitale uitgangen: 4
Ingangen		
Aantal digitale ingangen		2
Uitgangen		
Aantal digitale uitgangen		4
Beschermd tegen overbelasting		ja
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...60
Opslagtemperatuur	[°C]	-25...70
Beschermklasse		IP 65
Beschermklasse aansluitklemmen		IP 20
Toelatingen / testen		
EMC		EN 61000-6-2
		EN 61000-6-3
		EN 61000-6-4
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	352
Wijze van montage		paneeluitsparing: 91 x 43 mm

DX2023

Multifunctionele weergave voor bewaking van toerental, snelheid en tijd

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC

Afmetingen [mm]	48 x 112 x 116	
Materialen	Noryl UL94-V-0	


Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	Kleurendisplay	grafisch LCD-display, Touchscreen

Elektrische aansluiting

schroefklemmen:

Aansluiting



NC: niet in gebruik