




Multifunctionele weergave voor bewaking van toerental, snelheid en tijd

DISPLAY/FX460/PNP OUT/DC



Producteigenschappen

Afmetingen	[mm]	48 x 112 x 116
------------	------	----------------

Toepassingsgebied

Applicatie	Universele verwerking en uitlezing voor alle fysische grootheden die uit pulsreeksen af te leiden zijn
------------	--

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	18...30 DC
Stroomopname	[mA]	100

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 2; Aantal digitale uitgangen: 4
-------------------------	---

Ingangen

Aantal digitale ingangen	2
--------------------------	---

Uitgangen

Aantal digitale uitgangen	4
Beschermd tegen overbelasting	ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...60
Opslagtemperatuur	[°C]	-25...70
Beschermklasse		IP 65
Beschermklasse aansluitklemmen		IP 20

Toelatingen / testen

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	299
Wijze van montage		paneeluitsparing: 91 x 43 mm
Afmetingen	[mm]	48 x 112 x 116



Multifunctionele weergave voor bewaking van
toerental, snelheid en tijd

DISPLAY/FX460/PNP OUT/DC

Materialen	Noryl UL94-V-0
------------	----------------


Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	Kleurendisplay	grafisch LCD-display, Touchscreen
----------	----------------	-----------------------------------

Elektrische aansluiting

schroefklemmen:

Aansluiting



NC: niet in gebruik