

DX2051



Multifunctionele weergave en bewaking van analoge normsignalen

DISPLAY/AX460/DC



paneeluitsparing 91 x 43 mm



Producteigenschappen

Afmetingen	[mm]	48 x 112 x 116
------------	------	----------------

Toepassingsgebied

Applicatie	weergave en bewaking van analoge signalen; b.v. van druk-, temperatuur- of stromingssensoren
------------	--

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	18...30 DC
Stroomopname	[mA]	100

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge ingangen: 2
-------------------------	----------------------------

Ingangen

Aantal analoge ingangen		2; (Spannings- of Stromeingang)
Analoge ingangsstroom	[mA]	0...20
Analoge ingangsspanning	[V]	-10...10
Resolutie analoge ingang		16 bit
Nauwkeurigheid analoge ingang	[%]	0,1

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...60
Opslagtemperatuur	[°C]	-25...70
Beschermklasse		IP 65
Beschermklasse aansluitklemmen		IP 20

Toelatingen / testen

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	300,5
Wijze van montage		paneeluitsparing: 91 x 43 mm



Multifunctionele weergave en bewaking van analoge normsignalen

DISPLAY/AX460/DC	
Afmetingen	[mm] 48 x 112 x 116
Materialen	Noryl UL94-V-0


Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	Kleurendisplay	grafisch LCD-display, Touchscreen
----------	----------------	-----------------------------------

Elektrische aansluiting

schroefklemmen:

Aansluiting



NC niet in gebruik