




Multifunctionele weergave en bewaking van analoge normsignalen

DISPLAY/AX460/PNP OUT/DC



paneel 96 x 112 mm



Producteigenschappen

Afmetingen [mm] 48 x 112 x 116

Toepassingsgebied

Applicatie weergave en bewaking van analoge signalen; b.v. van druk-, temperatuur- of stromingssensoren

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] 18...30 DC

Stroomopname [mA] 100

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen Aantal analoge ingangen: 2; Aantal digitale uitgangen: 4

Ingangen

Aantal analoge ingangen 2; (Spannings- oder Stromeingang)

Analoge ingangsstroom [mA] 0...20

Analoge ingangsspanning [V] -10...10

Resolutie analoge ingang 16 bit

Nauwkeurigheid analoge ingang [%] 0,1

Uitgangen

Aantal digitale uitgangen 4

Beschermd tegen overbelasting ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -20...60

Opslagtemperatuur [°C] -25...70

Beschermklasse IP 65

Beschermklasse aansluitklemmen IP 20



Multifunctionele weergave en bewaking van analoge normsignalen

DISPLAY/AX460/PNP OUT/DC

Toelatingen / testen

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	299,5
Wijze van montage		paneeluitsparing: 91 x 43 mm
Afmetingen	[mm]	48 x 112 x 116
Materialen		Noryl UL94-V-0


Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	Kleurendisplay	grafisch LCD-display, Touchscreen
----------	----------------	-----------------------------------

Elektrische aansluiting

schroefklemmen:

Aansluiting



NC niet in gebruik