


E3M124



Verbindingskabel

MCI CONNECTION CABLE 2M ANGLED



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Toepasbaar in kabelrupsen

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...105

Beschermklasse

IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

90,7

Toepasbaar in kabelrupsen

ja

Toepasbaar in kabelrupsen

buigradius voor niet bewegende installatie

≥ 40 mm

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, TPU, zwart