


E3M132



Aansluitkabel met connector female

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten; Toepasbaar in kabelrupsen

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] < 25 AC / < 60 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -40...85

Beschermklasse IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 309,7

Afmetingen [mm] 15,5 x 15,5 x 43,9

Materialen PUR

Materiaal gegoten onderdeel PUR

Materiaal overwerpmoer zinkdrukgiets

Toepasbaar in kabelrupsen ja

Toepasbaar in kabelrupsen buigradius voor niet bewegende installatie ≥ 30 mm

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk

E3M132



Aansluitkabel met connector female


POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR, zwart, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdrukgiets; Contactpinnen: verguld



Aansluiting

