


E3M161



Verbindingskabel

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Afgeschermd kabel; Toepasbaar in kabelrupsen

Uitvoering

voor 3D-Smart-Sensor mobiel met analoge videouitgang PAL

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...80

Omgevingstemperatuur

[°C]

-10...70

(bewegend)

Beschermklasse

IP 67; IP 69K

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

92,2

Materialen

PUR zwart; afdichtring: FKM; contactpen: CuSn6 vernikkeld en verzinkt

Materiaal gegoten onderdeel

PUR

Materiaal overwerpmoer

1.4305 (roestvast staal / 303)

Toepasbaar in kabelrupsen

ja

Toepasbaar in kabelrupsen

buigradius voor niet bewegende installatie ≥ 60 mm

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Verbindingskabel

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303); Afgeschermd kabel: afscherming verbonden



Elektrische aansluiting

Kabel: 1 m, PUR, zwart, Ø 6 mm, Afgeschermd; 2 x 0,25 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M16, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303); Afgeschermd kabel: afscherming verbonden

