

E10408




Aansluitkabel met connector female

ADOAH042MSS0002A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC007

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] 10...30 DC

Uitgangen

Elektrische uitvoering PNP

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -25...90

Beschermklasse IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm] 27 x 15 x 39

Materialen TPU transparant

Materiaal gegoten onderdeel TPU, transparant

Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk

E10408



Aansluitkabel met connector female


ADOAH042MSS0002A03

Elektrische aansluiting


Kabel: 2 m, PUR / PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU, transparant; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm



Aansluiting



BN =	Aderkleuren :
BK =	bruin
BU =	zwart
	blauw