


E10432



Aansluitkabel met connector female

ADOGH040MSS0005G04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen Afgeschermd kabel

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] < 50 AC / < 60 DC

Beschermklasse III

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -25...70

Beschermklasse IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm] 15 x 15 x 43

Materialen TPU

Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PVC, oranje, Ø 5 mm, Afgeschermd; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus


Connector: 1 x M12, recht; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm; Afgeschermd kabel: afscherming niet verbonden

E10432




Aansluitkabel met connector female

ADOGH040MSS0005G04



Aansluiting



Aderkleuren :

BN = bruin
BK = zwart
BU = blauw
WH = wit

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief