




Verbindingskabel

VDOGH040MSS00,6B04STGH040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC011

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] 10...30 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -25...85

Beschermklasse IP 67

Mechanische eigenschappen

Materialen TPU

Materiaal gegoten onderdeel TPU

Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



E10443



Verbindingskabel

VDOGH040MSS00,6B04STGH040MSS

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,6 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld

