


Verbindingskabel

VDOGH040MSS00,6A04STGH040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...85
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	15 x 15 x 42
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm






Verbindingskabel

VDOGH040MSS00,6A04STGH040MSS

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,6 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm

