


Aansluitkabel met connector female

ADOGH040VAS0010A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC003

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Beschermklasse		IP 67
----------------	--	-------

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	15 x 15 x 42
------------	------	--------------

Materialen		TPU
------------	--	-----

Materiaal gegoten onderdeel		TPU
-----------------------------	--	-----

Materiaal overwerpvoer		1.4404 (roestvast staal / 316L)
------------------------	--	---------------------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

E10469



Aansluitkabel met connector female

ADOGH040VAS0010A03

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR / PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L)



Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw