

Aansluitkabel met connector female

ADOAH042MSS0010F03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
------------------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	27 x 15 x 39
------------	------	--------------

Materialen	TPU transparant
------------	-----------------

Materiaal gegoten onderdeel	TPU, transparant
-----------------------------	------------------

Materiaal overwerpmoer	messing, anti-aangroei
------------------------	------------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E10491



Aansluitkabel met connector female

ADOAH042MSS0010F03

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; bestraald; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU, transparant; Vergrendeling: messing, anti-aangroei



Aansluiting



BN = Aderkleuren :
BK = bruin
BU = zwart
 blauw