


E10512



Aansluitkabel met connector female

ADOAH040MSS0005A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] < 250 AC / < 300 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -25...90

Beschermklasse IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm] 27 x 15 x 39

Materialen TPU

Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld

Opmerkingen


Verpakkingseenheid 1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR / PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld




E10512



Aansluitkabel met connector female

ADOAH040MSS0005A03

Aansluiting



Aderkleuren :

BN = bruin
BK = zwart
BU = blauw

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief