

E10521




Aansluitkabel met connector female

ADOGH040MSS0002F03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E10915

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Beschermklasse		IP 67
----------------	--	-------

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	15 x 15 x 43
------------	------	--------------

Materialen		TPU
------------	--	-----

Materiaal gegoten onderdeel		TPU
-----------------------------	--	-----

Materiaal overwerpmoer		messing, anti-aangroei
------------------------	--	------------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

E10521



Aansluitkabel met connector female

ADOGH040MSS0002F03

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; bestraald; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, anti-aangroei



Aansluiting



BN =	Aderkleuren :
BK =	bruin
BU =	zwart
	blauw