


## Aansluitkabel met connector female

ADOAF030MSS0002E03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



## Elektrische eigenschappen

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Voedingsspanning [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Beschermklasse       | III               |

## Omgevingsvariabelen

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90                    |
| Beschermklasse            | IP 67; (indien aangesloten) |

## Mechanische eigenschappen

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Afmetingen [mm]             | 17 x 10 x 26        |
| Materialen                  | TPU                 |
| Materiaal gegoten onderdeel | TPU                 |
| Materiaal overwerpmoer      | messing, vernikkeld |

## Opmerkingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|

## Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

## Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld




# E10536



## Aansluitkabel met connector female

ADOAF030MSS0002E03

### Aansluiting



|      |               |
|------|---------------|
|      | Aderkleuren : |
| BK = | zwart         |
| BN = | bruin         |
| BU = | blauw         |