

Aansluitkabel met connector female

ADOAF032ZDS0002A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Beschermklasse	III

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
------------------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm]	17 x 10 x 26
Materialen	PUR
Materiaal gegoten onderdeel	PUR
Materiaal overwerpmoer	zinkdrukriet

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E10546



Aansluitkabel met connector female

ADOAF032ZDS0002A03

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR / PVC, zwart, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdrukgiets



Aansluiting



BN =	Aderkleuren :
BK =	bruin
BU =	zwart
	blauw