



Verbindingskabel

VDOGG030--S00,3A03STGH030MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

|                  |     |                   |
|------------------|-----|-------------------|
| Voedingsspanning | [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Beschermklasse   |     | III               |

Omgevingsvariabelen

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgevingstemperatuur | [°C] | -25...90 |
| Beschermklasse       |      | IP 67    |

Mechanische eigenschappen

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Materialen                  | TPU                 |
| Materiaal gegoten onderdeel | TPU                 |
| Materiaal overwerpmoer      | messing, vernikkeld |

Opmerkingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



# E10549



## Verbindingskabel

VDOGG030--S00,3A03STGH030MSS

### Elektrische aansluiting

Kabel: 0,3 m, PUR / PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Aansluiting



### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld

