




Aansluitkabel met connector female

ADOGH040MSS0010E03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 250 AC / < 300 DC

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...70
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen		
Afmetingen	[mm]	15 x 15 x 35
Materialen		PA 6.6
Materiaal gegoten onderdeel		PA 6.6
Materiaal overwerpmoer		POM

Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

Elektrische aansluiting		
Kabel: 10 m, PVC, geel, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22		

Elektrische aansluiting - bus		
Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PA 6.6; Vergrendeling: POM		



E10558



Aansluitkabel met connector female

ADOGH040MSS0010E03

Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw