


Aansluitkabel met connector female

ADOGH040MSS0020E03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...70
----------------------	------	----------

Beschermklasse		IP 67
----------------	--	-------

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	15 x 15 x 35
------------	------	--------------

Materialen		PA 6.6
------------	--	--------

Materiaal gegoten onderdeel		PA 6.6
-----------------------------	--	--------

Materiaal overwerpmoer		POM
------------------------	--	-----

Opmerkingen


Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 20 m, PVC, geel, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PA 6.6; Vergrendeling: POM



E10560



Aansluitkabel met connector female

ADOGH040MSS0020E03

Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw