

E10561




Aansluitkabel met connector female

ADOAH042MSS0010E03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E10635

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
------------------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...70
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	29 x 15 x 44
Materialen		PA 6.6
Materiaal gegoten onderdeel		PA 6.6
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E10561



Aansluitkabel met connector female

ADOAH042MSS0010E03

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PVC, oranje, Ø 4,5 mm; bestraald; 3 x 0,34 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PA 6.6; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting



BN =	Aderkleuren :
BK =	bruin
BU =	zwart
	blauw