

Aansluitkabel met connector female

ADOAH050MSS0005A05

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC074

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
------------------	-----	-------------------

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
------------------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	27 x 15 x 39
------------	------	--------------

Materialen	TPU
------------	-----

Materiaal gegoten onderdeel	TPU
-----------------------------	-----

Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld
------------------------	---------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E10589



Aansluitkabel met connector female

ADOAH050MSS0005A05

Elektrische aansluiting


Kabel: 5 m, PUR / PVC, oranje, Ø 5,2 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting



BN =	Aderkleuren :
BK =	bruin
BU =	zwart
WH =	blauw
	wit