


Aansluitkabel met connector female

ADOAH042VAS0050E03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
------------------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Mechanische eigenschappen

Materialen	TPU transparant
------------	-----------------

Materiaal gegoten onderdeel	TPU, transparant
-----------------------------	------------------

Materiaal overwerpmoer	1.4404 (roestvast staal / 316L)
------------------------	---------------------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E10594



Aansluitkabel met connector female

ADOAH042VAS0050E03


Elektrische aansluiting

Kabel: 50 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²


Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU, transparant; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L);

Aandraaimoment: 0,5 Nm



Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw