


## Aansluitkabel met connector female

ADOAH042MSS0020A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



## Elektrische eigenschappen

|                  |     |            |
|------------------|-----|------------|
| Voedingsspanning | [M] | 10...30 DC |
|------------------|-----|------------|

## Uitgangen

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Elektrische uitvoering | PNP |
|------------------------|-----|

## Omgevingsvariabelen

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgevingstemperatuur | [°C] | -25...90 |
|----------------------|------|----------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Beschermklasse | IP 67 |
|----------------|-------|

## Mechanische eigenschappen

|            |      |              |
|------------|------|--------------|
| Afmetingen | [mm] | 27 x 15 x 39 |
|------------|------|--------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Materialen | TPU transparant |
|------------|-----------------|

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Materiaal gegoten onderdeel | TPU, transparant |
|-----------------------------|------------------|

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld |
|------------------------|---------------------|

## Aanwijzen / bedienelementen

|          |               |                |
|----------|---------------|----------------|
| Weergave | schakelstatus | 1 x LED, geel  |
|          | in bedrijf    | 1 x LED, groen |

## Opmerkingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|

# E10608



## Aansluitkabel met connector female


ADOAH042MSS0020A03

### Elektrische aansluiting


Kabel: 20 m, PUR / PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU, transparant; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm



### Aansluiting



|      |               |
|------|---------------|
|      | Aderkleuren : |
| BN = | bruin         |
| BK = | zwart         |
| BU = | blauw         |