


Zelfbedraadbare connector female

SDOAH050MSSFKPG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E11512

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 50 AC/DC
------------------	-----	------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	35 x 20 x 31
------------	------	--------------

Materialen	PA (polyamide)
------------	----------------

Materiaal gegoten onderdeel	PA (polyamide)
-----------------------------	----------------

Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld
------------------------	---------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E10622



Zelfbedraadbare connector female


SDOAH050MSSFKPG

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...0,75 mm²; Kabelmantel: Ø 6...8 mm

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting

