


Aansluitkabel met connector female

ADOAH042ALS0010F03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
------------------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...70
----------------------	------	----------

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	29 x 15 x 44
------------	------	--------------

Materialen	PA 6.6
------------	--------

Materiaal gegoten onderdeel	PA 6.6
-----------------------------	--------

Materiaal overwerpmoer	aluminium
------------------------	-----------

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E10635



Aansluitkabel met connector female

ADOAH042ALS0010F03

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PVC, oranje, Ø 4,5 mm; bestraald; 3 x 0,34 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PA 6.6; Vergrendeling: aluminium



Aansluiting



BN =	Aderkleuren :
BK =	bruin
BU =	zwart
	blauw