




Verbindingskabel met ventielstekker

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



| Toepassingsgebied                 |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Uitvoering                        | met versterker      |
| Elektrische eigenschappen         |                     |
| Voedingsspanning [V]              | 12...40 DC          |
| Omgevingsvariabelen               |                     |
| Omgevingstemperatuur [°C]         | -25...90            |
| Beschermklasse                    | IP 65               |
| Mechanische eigenschappen         |                     |
| Materialen                        | TPU                 |
| Materiaal gegoten onderdeel       | TPU                 |
| Materiaal overwerpmoer            | messing, vernikkeld |
| Opmerkingen                       |                     |
| Verpakkingseenheid                | 1 stuk              |
| Elektrische aansluiting - stekker |                     |

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld




## Verbindingskabel met ventielstekker

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

### Elektrische aansluiting

Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Aansluiting



### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm A DIN, haaks; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld

