

E10678




Verbindingskabel met ventielstekker

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E11438

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 zwart

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] < 24 AC/DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -25...90

Beschermklasse IP 65

Mechanische eigenschappen

Materialen TPU

Materiaal gegoten onderdeel TPU

Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave schakelstatus 1 x LED, geel

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk

Verbindingskabel met ventielstekker

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Elektrische aansluiting

Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm A DIN, haaks; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld

