

E10721




Aansluitkabel met connector female

ADOAH042VAS0005A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC008

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] 10...30 DC

Uitgangen

Elektrische uitvoering PNP

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -25...90

Beschermklasse IP 68

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm] 36 x 15 x 26

Materialen PUR

Materiaal gegoten onderdeel PUR

Materiaal overwerkmoer 1.4305 (roestvast staal / 303)

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk

E10721



Aansluitkabel met connector female

ADOAH042VAS0005A03

Elektrische aansluiting


Kabel: 5 m, PUR / PVC, zwart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303)



Aansluiting



BK =	Aderkleuren :
BN =	zwart
BU =	bruin
	blauw