

E10724




Aansluitkabel met connector female

ADOGH040VAS0005A04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC002

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 250 AC/DC
------------------	-----	-------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	15 x 15 x 47
Materialen		PUR
Materiaal gegoten onderdeel		PUR
Materiaal overwerpmoer		1.4305 (roestvast staal / 303)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

E10724



Aansluitkabel met connector female


ADOGH040VAS0005A04

Elektrische aansluiting


Kabel: 5 m, PUR / PVC, zwart, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303)



Aansluiting



Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw
WH = wit