


Aansluitkabel met connector female

ADOAF032VAS0005A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Beschermklasse	III

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Materialen	PUR
Materiaal gegoten onderdeel	PUR
Materiaal overwerpmoer	1.4305 (roestvast staal / 303)

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E10728



Aansluitkabel met connector female

ADOAF032VAS0005A03

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR / PVC, zwart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303)



Aansluiting



BK =	Aderkleuren :
BN =	zwart
BU =	bruin
	blauw