


Aansluitkabel met connector female

ADOAH042VAS0015F03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[M]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
------------------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	27 x 15 x 39
------------	------	--------------

Materialen	TPU transparant
------------	-----------------

Materiaal gegoten onderdeel	TPU, transparant
-----------------------------	------------------

Materiaal overwerpmoer	messing, anti-aangroei
------------------------	------------------------

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E10747



Aansluitkabel met connector female

ADOAH042VAS0015F03

Elektrische aansluiting


Kabel: 15 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; bestraald; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU, transparant; Vergrendeling: messing, anti-aangroei



Aansluiting



BN =	Aderkleuren :
BK =	bruin
BU =	zwart
	blauw