


Spanband voor cilinders

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E11819

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	Ø 40
Materialen		1.4305 (roestvast staal / 303)
Cilinderdiameter	[mm]	40
Klemomvang	[mm]	38...49; (48...59)

Toebehoren

Leveringsomvang	Adapter:, voor bouwvorm, MKT
-----------------	------------------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------