


Aansluitkabel met connector female

ADOAF030MSS0005E03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 60 AC / < 75 DC
Beschermklasse	III

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Materialen	TPU
Materiaal gegoten onderdeel	TPU
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PVC, oranje, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld




E10787



Aansluitkabel met connector female

ADOAF030MSS0005E03

Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw