


Zelfbedraadbare connector female

SDOGA030MSSFKPG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 250 AC
------------------	-----	----------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	25
Afmetingen	[mm]	20 x 20 x 52,5
Materialen		PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel		PA (polyamide)
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...0,75 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x 1/2", recht; codering: C; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: messing, vernikkeld



E10789



Zelfbedraadbare connector female

SDOGA030MSSFKPG

Aansluiting

