


Y-splitter

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 60 DC

Beschermklass

III

Stroombelasting per module /
steekplaats

[A]

3

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

3

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...90

Beschermklass

IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

21,8

Afmetingen

[mm]

15,4 x 35,4 x 39,1

Materialen

PUR

Materiaal gegoten onderdeel

PUR

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Uitvoering connector

M8

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk



Y-splitter

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS


Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



Elektrische aansluiting

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 2 x M8; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld

