


Y-splitter

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EBC114

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Stroombelasting per module /
steekplaats

[A]

4

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...90

Beschermklass

IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

31,8

Afmetingen

[mm]

15,4 x 35,4 x 46,2

Materialen

PUR

Materiaal gegoten onderdeel

PUR

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Uitvoering connector

M12

Opmerkingen

Opmerkingen

uitgang A overwerpmoer PTFE-gecoat (zwart)

uitgang B overwerpmoer vernikkeld

E10803



Y-splitter


ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

Verpakkingseenheid

1 stuk


Elektrische aansluiting - bus

Connector: 2 x M12; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld



Aansluiting

