

Klemhouderhalter met vaste aanslag


FIXING/M12/BASIC/MS/END STOP

uitloop artikel

Vervaldatum: 31-03-2024

Alternatief artikel: E12744

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Uitvoering

met aanslag

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

49,7

Montagevoorschrift

Het actieve vlak van de sensor is naar rechts gericht (zie maattekening)

Afmetingen

[mm]

M16 x 1

Schroefdraadtype

M16 x 1

Binnendiameter

[mm]

12

Materialen

messing wit-brons gecoat; Moeren: messing wit-brons gecoat

Aandraaimoment

[Nm]

7; (bevestigingsmoeren: 20)

Toebehoren

Leveringsomvang

Moeren: 2

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk