




Verbindingskabel

VDOGH040MSS00,2A03STGX030

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...55 DC
------------------	-----	------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...70
Beschermklasse		IP 65

Mechanische eigenschappen

Materialen	TPU
Materiaal gegoten onderdeel	TPU
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x Torson, recht; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



E10815




Verbindingskabel

VDOGH040MSS00,2A03STGX030

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,2 m, PUR / PVC

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld

