

E10818



Verbindingskabel met ventielstekker

VVSAB041MSS00,6A03STAH030VAS



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Halogeen vrij
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 24 AC/DC
Overspanningsbeveiliging		ja; (VDR)
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	76
Afmetingen	[mm]	30 x 15 x 39
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	1 x LED, geel

E10818



Verbindingskabel met ventielstekker

VVSAB041MSS00,6A03STAH030VAS

Toebehoren

Leveringsomvang

Schroef

Tag label houder


Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L)



Elektrische aansluiting

Kabel: 0,6 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm A DIN, haaks; Behuizing: TPU; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L)

