


E10821



Verbindingskabel met ventielstekker

VVDAA040--N00,3E02STAH050VAN



Toepassingsgebied

Applicatie NAMUR

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] < 15 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -25...90

Beschermklasse IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 51,9

Afmetingen [mm] 31 x 14,5 x 38

Materialen TPU; PUR

Materiaal gegoten onderdeel TPU / PUR

Materiaal overwerpmoer 1.4404 (roestvast staal / 316L)

Toebehoren

Leveringsomvang Schroef

Tag label houder

Opmerkingen

Opmerkingen Bij gebruik in Zone 0, Groep IIB of IIC moet opbouw van statische oplading van de stekker door de gebruiker worden vermeden.

Verpakkingseenheid 1 stuk



Verbindingskabel met ventielstekker

VVDAA040--N00,3E02STAH050VAN

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU / PUR; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L)



Elektrische aansluiting

Kabel: 0,3 m, PVC, blauw, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm A DIN, haaks; Behuizing: TPU / PUR; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L)

