




Verbindingskabel met ventielstekker

VVDAA040--N00,6E02STAH020VAN



Toepassingsgebied

Applicatie	NAMUR
------------	-------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 15 DC
------------------	-----	---------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	62,2
Afmetingen	[mm]	31 x 14,5 x 38
Materialen		TPU; PUR
Materiaal gegoten onderdeel		TPU / PUR
Materiaal overwerpmoer		1.4404 (roestvast staal / 316L)

Toebehoren

Leveringsomvang	Schroef Tag label houder
-----------------	-----------------------------

Opmerkingen

Opmerkingen	Bij gebruik in Zone 0, Groep IIB of IIC moet opbouw van statische oplading van de stekker door de gebruiker worden vermeden.
Verpakkingseenheid	1 stuk



Verbindingskabel met ventielstekker

VVDAA040--N00,6E02STAH020VAN

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU / PUR; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L)



Elektrische aansluiting

Kabel: 0,6 m, PVC, blauw, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm A DIN, haaks; Behuizing: TPU / PUR; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L)

