


Verbindingskabel met ventielstekker

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Applicatie

NAMUR

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 15 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...90

Beschermklasse

IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen

[mm]

30 x 15 x 39

Materialen

TPU; PUR

Materiaal gegoten onderdeel

TPU / PUR

Materiaal overwerpmoer

1.4404 (roestvast staal / 316L)

Toebehoren

Leveringsomvang

Schroef

Tag label houder

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk




Verbindingskabel met ventielstekker

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU / PUR; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L)



Elektrische aansluiting

Kabel: 0,6 m, PVC, blauw, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm B DIN, haaks; Behuizing: TPU / PUR; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L)

