


Aansluitkabel met stekker male

ASTAH050VAN00,6A02

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E10853

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Applicatie	NAMUR
------------	-------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 15 DC
----------------------	---------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
---------------------------	----------

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm]	39 x 30 x 15
-----------------	--------------

Materialen	TPU
------------	-----

Materiaal gegoten onderdeel	TPU
-----------------------------	-----

Materiaal overwerpmoer	1.4404 (roestvast staal / 316L)
------------------------	---------------------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E10837



Aansluitkabel met stekker male


ASTAH050VAN00,6A02

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,6 m, PUR / PVC, blauw, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L)



Aansluiting

1 WH

2 BK