


Verbindingskabel met ventielstekker

VVDAC040--N00,3E02STAH020VAN

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Applicatie	NAMUR
------------	-------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 15 DC
----------------------	---------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
---------------------------	----------

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm]	30 x 15 x 39
-----------------	--------------

Materialen	TPU; PUR
------------	----------

Materiaal gegoten onderdeel	TPU / PUR
-----------------------------	-----------

Materiaal overwerpmoer	1.4404 (roestvast staal / 316L)
------------------------	---------------------------------

Toebehoren

Leveringsomvang	Schroef Tag label houder
-----------------	-----------------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------




Verbindingskabel met ventielstekker

VVDAC040--N00,3E02STAH020VAN

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU / PUR; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L)



Elektrische aansluiting

Kabel: 0,3 m, PVC, blauw, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm C DIN, haaks; Behuizing: TPU / PUR; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L)

