


Klemhouderhalter met vaste aanslag

FIXING/M8/BASIC/MS/END STOP



Toepassingsgebied

Uitvoering

met aanslag

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

31,9

Montagevoorschrift

Het actieve vlak van de sensor is naar rechts gericht (zie maattekening)

Afmetingen

[mm]

M12 x 1

Schroefdraadtype

M12 x 1

Binnendiameter

[mm]

8

Materialen

messing wit-brons gecoat; Moeren: messing wit-brons gecoat

Aandraaimoment

[Nm]

5; (bevestigingsmoeren: 10)

Toebehoren

Leveringsomvang

Moeren: 2

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk