


Aansluitkabel met stekker male

ASTAH050VAN00,6A02

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Applicatie

NAMUR

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 15 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...90

Beschermklass

IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen

[mm]

39 x 30 x 15

Materialen

TPU

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

Materiaal overwerpmoer

1.4404 (roestvast staal / 316L)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E10853



Aansluitkabel met stekker male


ASTAH050VAN00,6A02

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,6 m, PVC, blauw, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Aandraaimoment: 0,5 Nm



Aansluiting

1 WH

2 BK