


Aansluitkabel met connector female

ADOGF040MSS0005A04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 60 AC / < 75 DC
----------------------	-------------------

Beschermklasse	III
----------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
---------------------------	----------

Beschermklasse	IP 67; (indien aangesloten)
----------------	-----------------------------

Mechanische eigenschappen

Materialen	TPU
------------	-----

Materiaal gegoten onderdeel	TPU
-----------------------------	-----

Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld
------------------------	---------------------

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR / PVC, oranje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



E10860



Aansluitkabel met connector female

ADOGF040MSS0005A04

Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
WH =	wit